

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Typ: 20/3L****Beställningsdata**

Ordernummer	274170 20/3L
GTIN	4062406577650
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

t_{\max} invändig bearbetning	3 mm
Spårbredd w	2,2; 3 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	93 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	18 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	35 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Borrstång