

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Typ: 20/3****Beställningsdata**

Ordernummer	274170 20/3
GTIN	4062406577643
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

**Användningsdata:**

För sticksvarvning från diameter  $D_{\min} = 14$  mm.

**Observera:**

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	16 mm
totallängd L	88 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	30 mm
$t_{\max}$ invändig bearbetning	3 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Spårbredd w	2,2; 3 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktslag

Borrstång