



## 24seven – stand alone-system, Typ: FLEX



### Beställningsdata

Ordernummer	979400 FLEX
GTIN	4062406577858
Artikelklass	9SA

### Beskrivning

#### Utförande:

HOLEX varuutlämningssystem i **varianterna FLEX** och **SPACE** i modern industridesign. Hölje med robust ram, inklätt med alu-cobondplattor. Front av högklassig svetsad plåtkonstruktion med självöppnande skjutdörrar av stabilt plexiglas.

- **Invändig LED-belysning som standard.**
- **För en säkrad och komplett dokumenterad detaljuttagning.**

**Variant FLEX:** Standardkonfiguration med 288 fack. Kan med fackskiljeväggar som tillval utökas individuellt till 540 fack.

Upp till 3 fackvarianter, idealisk för utlämning av små och medelstora artiklar, t.ex. handskar, andningskydd, skyddsglasögon och hörselskydd.

#### leveransinnehåll:

Pekskärm 10 tum, mini-PC inklusive programvara, operativsystem på engelska.

#### Lackering:

Stomme och locka ljusgrå RAL 7035 aluminiumcobond med tryck, front och sockel antracit RAL 7016 pulverbelagd.

#### OBS!:

Karusellen i HOLEX **24seven FLEX** kan med fackskiljeväggar enkelt och snabbt utökas till maximalt 540 fack. Fackskiljeväggarna levereras i förpackningsenheter (VPE) med vardera 126 st (räcker till 7 nivåer) som tillbehör.

## Teknisk beskrivning

Djup	850 mm
Antal fack B	36
Bredd	800 mm
Antal fack A	252
antal hyllor	288
höjd	2000 mm
bärförmåga per fack	2 kg
vikt	270 kg
Serie	24seven
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	150 kg
Produktslag	Varuutlämningsystem