



24seven – stand alone-system, Typ: SPACE



Beställningsdata

Ordernummer	979400 SPACE
GTIN	4062406577865
Artikelklass	9SA

Beskrivning

Utförande:

HOLEX varuutlämningssystem i **varianterna FLEX** och **SPACE** i modern industridesign. Hölje med robust ram, inklätt med alu-cobondplattor. Front av högklassig svetsad plåtkonstruktion med självöppnande skjutdörrar av stabilt plexiglas.

- **Invändig LED-belysning som standard.**
- **För en säkrad och komplett dokumenterad detaljuttagning.**

Variant SPACE: maximal effektiv yta per nivå. För små, medelstora och stora artiklar. 8 fackvarianter, lämpliga för både små, medelstora och stora artiklar, t.ex. fotskydd (10 par skyddslågskor upp till storlek EU 46), fallsäkringar, andningsskydd och arbetskläder.

leveransinnehåll:

Pekskärm 10 tum, mini-PC inklusive programvara, operativsystem på engelska.

Lackering:

Stomme och locka ljusgrå RAL 7035 aluminiumcobond med tryck, front och sockel antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Teknisk beskrivning

Antal fack C	80
--------------	----

höjd	2000 mm
Antal fack D	40
Bredd	800 mm
Djup	850 mm
bärförmåga per fack	2 kg
antal hyllor	192
vikt	270 kg
Antal fack E	20
Antal fack G	16
Antal fack H	8
Antal fack I	4
Antal fack F	20
Antal fack J	4
Serie	24seven
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	150 kg
Produktslag	Varuutlämningsystem