

Mitutoyo**Bygelmikrometer med spår, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmätt.

Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
mätområde	25 - 50 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
mätskärets längd	6,5 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100