

Mitutoyo**Bygelmikrometer med spår, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B1
avläsning	0,01 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
mätområde	0 - 25 mm
spindelindelning	0,5 mm
mätskärets längd	6,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterKalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022010 100