

**Mitutoyo****Bygelmikrometer med spår, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

mätskärets bredd	0,75 mm
spindelindelning	0,5 mm
avläsning	0,01 mm
mätskärets längd	6,5 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B2
Mättrummans gradering	1/50 mm
mätområde	50 - 75 mm
Norm	DIN 863

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100