

## Slätfilsortiment, 10 delar, kiselkarbid, i plastbox, Antal brynfilar: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	558811 10
GTIN	4260496536728
Artikelklass	56Z

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För **avgradning, slipning** och **avdragnig** av verktyg resp. verktygsegg. **Hårdmetall, icke järnmetaller**, glas, keramik, porslin.

#### leveransinnehåll:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

#### OBS!:

**Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

Slipmedlets beteckning: SiC

### Teknisk beskrivning

Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Antal brynfilar	10
Produktslag	Brynfil

### Tillbehör

Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 150X16G	558635 150X16G
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 150X16F	558655 150X16F
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 100X10F	558655 100X10F
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 200X20M	558655 200X20M
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 100X10M	558635 100X10M
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 150X16M	558635 150X16M
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 100X10G	558625 100X10G
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 150X16F	558635 150X16F
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 150X16M	558615 150X16M
Brynfil – kiselkarbid (grön) längd × bredd (mm) finhetsgrad 200X20G	558625 200X20G