

Brynsten original Arkansas (grå), korn 5000 i träetui, längd × bredd: 100X40mm



Beställningsdata

Ordernummer	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För **avgradning**, **skärpning**, **bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. **Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

OBS!:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

Teknisk beskrivning

Bredd	40 mm
Längd	100 mm
finhetsgrad	förslipning
Kornstorlek	5000
Slipmedel	Arkansas-kvartsit
Produktslag	Brynsten

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		