

**Brynfil – original Arkansas (grå), korn 5000, rund, längd × bredd: 100X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	558684 100X10
GTIN	4037073005850
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Utförande:**

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

**Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. **Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

**OBS!:**

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	förslipning
Färg	grå
Ø	10 mm
Längd	100 mm
Kornstorlek	5000
Slipmedel	Arkansas-kvartsit
Form	rund
Produktslag	Brynfil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		