

Mitutoyo**Bygelmikrometer med spår, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Med ej roterande spindel och tillplattade mätblad. Mätspindel och städ av härdat stål, manöver- och avläsningskomponenter mattförokromade.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätskärets längd	6,5 mm
spindelindelning	0,5 mm
mätområde	75 - 100 mm
mätskärets bredd	0,75 mm
spindel-Ø	6,35 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Kalibrering	B2
avläsning	0,01 mm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100