

Garant**Pinn-fräsar, obelagd, Ø k10 DC: 7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	1915307
GTIN	4045197103369
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Flerskäriga fräsar. Ändskärande med försänkt centrum.

Excentrisk avbackning.**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	5
Skär-Ø D _c	7 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,012 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	80 mm
Skärlängd L _c	30 mm
Matningsriktning	horisontell och sned
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfavinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		