




## Dubbelringnyckelsats, bockade, Antal verktyg: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	952445 8
GTIN	4062406573089
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952445: 1 st.

GARANT dubbelringnyckel djupbockad nr 615950 storlek 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

djup i G	20
bredd i G	8
Djup	500 mm
Antal verktyg	8
Bredd	200 mm
vikt	1,316 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 8X9 mm	615950 8X9
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 12X13 mm	615950 12X13
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 19X22 mm	615950 19X22
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 18X21 mm	615950 18X21
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 6X7 mm	615950 6X7
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 16X17 mm	615950 16X17
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952445	952001 952445
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 10X11 mm	615950 10X11
Ringnyckel, hög bockning nyckelvidd 14X15 mm	615950 14X15