

**HOLEX****Pinn-fräsar HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191590 4
GTIN	4045197103659
Artikelklass	12W

**Beskrivning****Utförande:**Flerskariga fräsar. **Excentrisk avbackning.**

Prisförmånligt alternativ.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,008 mm
Skär-Ø $D_c$	4 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
totallängd L	55 mm
Skärlängd $L_c$	11 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	14 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	46 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	92 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		