

**Mitutoyo****Digitalt djupmått AOS med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 418711 300    |
| GTIN         | 4946368846460 |
| Artikelklass | 44A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497080 och 497100.

**Teknisk beskrivning**

|  |                      |
|--|----------------------|
| avläsning                                    | 0,01 mm              |
| Kalibrering                                  | A1                   |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357           |
| Antal ingående batterier                     | 1                    |
| ansatsens längd                              | 100 mm               |
| mätskenans tvärsnitt                         | 16×3,5 mm            |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen       |
| Mätavvikelse E MPE                           | ±0,03 mm             |
| Norm   | ISO 13385            |
| Mätteknik                                    | digital              |
| Material                                     | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar                                   | Härdad               |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| förpackning               | Etui                             |
| Mätinstrumentets mätmetod | elektromagnetiskt induktiv metod |
| Produktslag               | Djupmått                         |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm | 021010 300 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm       | 021000 300 |