

## Säkerhetsbehållare typ II, röd, Volym: 19l



### Beställningsdata

Ordernummer	981185 19
GTIN	697841140707
Artikelklass	97S

### Beskrivning

#### Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.

Säkerhetsbehållare i stålplåt typ II AccuFlow™ med Safe-Squeeze spak för säker och kontrollerad uthållning, garanterat 100% läckagesäker. Självstängande, läckagesäkert lock skyddar mot utträngning av ångor och spill. En flexibel, 229 mm lång metallslang hjälper till att kontrollera hällningen i små öppningar. Flampärr i rostfritt stål leder av värme för att förhindra baktändning. 2 öppningar – en för exakt hällning och en med ergonomiskt utformade lyftspakar för enkel påfyllning. Förseglat lock med automatisk övertrycksavlastning för skydd mot explosioner. En stor etikett-ID-zon erbjuder plats för att anteckna information som innehåll, avdelning eller individuellt användarnamn.

Den motståndskraftiga pulverlackeringen är kemikalieresistent.

#### Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

### Teknisk beskrivning

Ø	300 mm
---	--------

höjd	450 mm
rymd:	19 l
Färg	röd
tillverkarens beteckning	Typ II AccuFlow™ Säkerhetsburkar - Röda
Materialtjocklek	3 mm
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Produktnamnsattribut	röd
Produktslag	Säkerhetsbehållare