



Röravskärare kompakt, för Ø upp till: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	818505 35
GTIN	4018754329380
Artikelklass	83A

Beskrivning

Utförande:

Stomme av pressgjutet magnesium, med reservtrissa i vredet. Vred av zinkgods. Skärtrissan kan bytas utan verktyg. Utrustad med 4 styrrullar för optimal fasthållning av röret vid kapning.

Användningsdata:

För kapning av aluminium-, koppar- och tunnväggiga stålrör.

Reservdel:

Passande reservskärtrissa se nr 818605 stl. 1.

Teknisk beskrivning

för rörtter-Ø	3 - 35 mm
skärtrissans Ø	19 mm
skärtrissans hål	5 mm
skärtrissans bredd	5 mm
Antal styrrullar	4
Antal skärtrissor	1
lämplig för rörmaterial	Stål
lämplig för rörmaterial	Aluminium
lämplig för rörmaterial	Koppar
med spärrfunktion	nej

Produktlag

Rörkapare