



Grenställ påbyggnadssektion, enkelsidigt KR 3000, Djup: 400/500mm



Beställningsdata

Ordernummer	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Artikelklass	95S

Beskrivning

Utförande:

Förzinkat grenställ för materialhantering och förvaring av lätta och skrymmande material. Armarna kan monteras med en vinkel på 10°. Kan utrustas med avdelare, hyllplan och lagertråg. Spelfri montering av 2 tvärbalkar per hyllställsfält ökar stabiliteten. Sockelbotten med nivåutjämning. Montering på båda sidorna även möjlig med ramförbindning nr 991635.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:

Grund- och påbyggnadssektion: fri bredd resp. bredd hyllplan: 994 mm, pelarbredd: 31 mm. Valfritt antal påbyggnadssektioner kan monteras på grundsektionen. Därmed finns följande möjliga ställbredder:

1056 mm = 1 grundsektion; **2081 mm** = 1 grundsektion + 1 påbyggnadssektion; **3106 mm** = 1 grundsektion + 2 påbyggnadssektioner; **4131 mm** = 1 grundsektion + 3 påbyggnadssektioner

Beläggning:

Antal armdjup 400 mm: 2

Antal armdjup 500 mm: 2

leveransinnehåll:

1 pelare med fot, 2 tvärbalkar, 1 sockelbotten med 2 nivelleringssocklar, 1 × krysstag, 4 armar.

OBS!:

- **Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.**
- **Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.**

· Leverans exkl. montering.

Material: förzinkade

bärförmåga per arm: 50 kg

Hyllhöjd: 2027 mm

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd: 1025 mm

Bärförmåga per grundfält: 300 kg

Teknisk beskrivning

Användningsområde	Kragarmhyllställ
Kundmontering	ja
Hyllhöjd	2027 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1025 mm
Bärförmåga per grundfält	300 kg
Serie	KR3000
Höjdställning i raster	53 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
bärförmåga per arm	50 kg
Produktslag	Kragarmhyllställ

Tillbehör

Arm enkel Djup 500 mm	991620 500
Avdelare, set 5 delar. Typ 5	991622 5
Arm enkel Djup 400 mm	991620 400