

Mitutoyo**Digitalt ABS verkstadsskjutmått IP67 med skänkel-/standardmätytor,
mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415355 200
GTIN	4946368727103
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
skänkellängd	60 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,01 mm
Energiförsörjning	Batteridriven

mätområde	0 - 200 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Kalibrering	A1
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200