



## Batteridriven patronpress, Typ: C18PCG-310



### Beställningsdata

Ordernummer	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Automatisk retur av tryckstängen förhindrar droppbildning.**
- **Elektronisk reglering av utpressningshastigheten via en ratt med 6 hastighetsnivåer.**
- **REDLINK™-elektronik – överlastskydd i maskinen och batteriet ger lång livslängd.**
- **Konstant flöde av tätningsmedlet, minskad blåsbildning och fullständigt utnyttjande av patronens innehåll.**
- **Optimerad för alla vanliga lim och tätningsmedel, även vid kallare temperaturer.**
- **Separat cellövervakning för optimerad användningstid.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1x batteripack M18 B2, 1x laddare M12-18 C, verktygsväska.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	1
passar till patronstorlek	310 g
Energiförsörjning	Batteridriven
batterikapacitet	2 Ah

vikt inklusive batteri	2,3 kg
Största utpressningstryck	459 kg
förpackning	fodral
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Fettspruta

## Tillbehör

BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB3	073808 MHB3
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB8	073810 MHB8
BatteristartsetHigh Output™ Batterityp M18HNRG3	073826 M18HNRG3
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB12	073811 MHB12
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
BatteristartsetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
LitiumjonbatteriHigh Output™ Batterityp MHB55	073809 MHB55