

## Sideboard med skjutdörrar, 2 pärmhöjder, Bredd: 1200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	974211 1200
GTIN	2050002053656
Artikelklass	91Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och två hyllplan (till vänster respektive höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd ståsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregeringsskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

#### Lackering:

**Dekor finns i 5 färger:** kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

#### OBS!:

**Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31:** bok, ask, lönn, valnöt.

### Teknisk beskrivning

höjd	779 mm
Bredd	1200 mm
Yta stomme	Trä
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
Sockelhöjd	30 mm
Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Handtagsform	Båggrepp

med sockel	ja
låssystemanpassad	nej
Material sockel	stålplåt
effektiv höjd	699 mm
Djup	450 mm
antal hyllor	2
Utförande	Sideboard
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Produktslag	Kontorsskåp