

**Skyddshjälm EVO® VISTA lens® Dualswitch™, Färg: WHITE****Beställningsdata**

Ordernummer	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Artikelklass	09W

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshjälmerna erbjuder en kombination av EVO® Vista® hjälm över glasögon-tekniken och den innovativa Dualswitch™ hakrem-bandsystematiken. Hakremmens utlösningskraft har bestämts både enligt EN397 och enligt EN12492. Tack vare den multipla beläggningen ger de inbyggda skyddsglasögonen både skydd mot UV-strålning, rephållfasthet och rörelsefrihet. Tack vare justerbara svängarmar kan skyddsglasögonen vid behov enkelt skjutas ut ur och in i hjälmen. Genom det inutilliggande kompakta EPP-skalet (expanderad polypropen) garanterar skyddshjälmerna skydd mot stötar från sidan enligt EN12492, samt en optimerad ventilation av hjälmen. Samtidigt kan hjälmen tack vare godkännandet enligt EN50365 också användas vid elektriska arbeten.

- **Sexpunkts bältesband.**
- **30 mm Euro Slot-fäste.**
- **Svettrem av polyuretanbelagd bomull.**
- **Med vridlås.**
- **Reflexelement för bättre synlighet.**

Användningsdata:

Industri, byggyrken, montage, hus- och anläggningsbyggnad, elektrikerarbeten.

Norm:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Teknisk beskrivning

Storlek	53 - 64 cm
Glasbeläggning	beläggningsfri
Glasbeläggning	Rephållfast
vikt	580 g
Breddjustering	Vridlås
Färg	vit
Glasmaterial	polykarbonat
Skivmärkning	2C-1,2 JSP 1 FTKN
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
hjälmegenskap	Elektrisk isolering
hjälmegenskap	Skyddar ned till 30 °C
Material hjälmskal	ABS
Norm	DIN EN 12492
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

hakrem Typ 2P	097843 2P
Nackskydd EVO® Färg GREY	097834 GREY