

Skrivbord, Bredd: 1600mm



Beställningsdata

Ordernummer	974042 1600
GTIN	2050002050792
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Bekvämt skrivbord med steglös **höjdinställning** (inställningsområde **680 – 820 mm**). Stabilt stativ med tvärram.

Fotrör av 2 mm stålformrör, 50/50 mm, kvadratiskt. Solitt sammankopplat med förstyvningsramen. Optimalt benutrymme tack vare det ergonomiskt utformat stativet. Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.

Lackering:

Dekor bordsskiva finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Benställning finns i 3 färger: renvit, aluminiumsilver, metallgrå.

OBS!:

Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Teknisk beskrivning

höjdinställningsområde	680 - 820 mm
Djup	800 mm
Bredd	1600 mm
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Platt form	Rektangel
Utförande höjdinställning	mekanisk

plattans tjocklek	25 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Färgval	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktslag	Skrivbord