

## Sideboard med skjutdörrar, 3 pärmhöjder, Bredd: 1600mm



### Beställningsdata

Ordernummer	974212 1600
GTIN	2050002053687
Artikelklass	91Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och två hyllplan (till vänster respektive höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd ståsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregeringsskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

#### Lackering:

**Dekor finns i 5 färger:** kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

#### OBS!:

**Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31:** bok, ask, lönn, valnöt.

### Teknisk beskrivning

Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Material sockel	stålplåt
höjd	1163 mm
antal hyllor	4
effektiv höjd	1083 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
låssystemanpassad	nej

Djup	450 mm
Handtagsform	Båggrepp
Yta stomme	Trä
med sockel	ja
Bredd	1600 mm
Sockelhöjd	30 mm
Utförande	Sideboard
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Produktslag	Kontorsskåp