

Pärmskåp, Bredd: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	974221 800
GTIN	2050002053717
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skåp av trä med gångjärnsupphängd dörr och 4 metallhyllor, tjocklek 25 mm, kan ställas in i intervall om 32 mm, ger fem hyllor med plats för pärmar. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd stålsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregleringskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

OBS!:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
höjd	1931 mm
Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Djup	450 mm
effektiv höjd	1851 mm

låssystemanpassad	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
vikt	113 kg
antal hyllor	4
Handtagsform	Båggrepp
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Produktslag	Kontorsskåp