

## Grundhyllställ för småförpackningar bredd 1000 mm, Djup: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	983205 500
GTIN	4004514227522
Artikelklass	96P

### Beskrivning

#### Utförande:

T-profilram och gallerdurkar förzinkade, maskvidd 30×30 mm, bärstänger 25×2 mm. Med **maximal facklast 150 kg per gallerdurk**. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Uppsamlingstråg höjd 83 mm (volym grundhyllställ 37 liter / påbyggnadshyllställ 34 liter). Snabb uppbyggnad tack vare det enkla instickbara utförandet. Kan användas på båda sidor.

**Last per fält: 1300 kg.**

#### Beskrivning:

Uppbyggnadsmått: Nominellt djup + 36 mm.

#### Användningsdata:

För förvaring av småförpackningar. Direkt avlopp för utrinnande vätskor genom gallerdurk till tätsvetsat uppsamlingstråg.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### leveransinnehåll:

4 gallerdurkhyllor, 1 täckhylla, 1 uppsamlingstråg.

#### OBS!:

Extra gallerdurkhyllor finns i vår eShop under nr 983212 storlek 500.

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

### Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
Användningsområde	Hylla för farliga ämnen
antal hyllor	4
Påbyggnadsmått grundställ bredd	1060 mm
tillverkarens beteckning	Hyllställ för småförpackningar
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Material	förzinkade
Förvaring	Förvaring av antändbara ämnen tillåten
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Produktslag	Hyllställ för småförpackningar

## Tillbehör

Gallerdurkhyllplan Typ 500	983212 500
----------------------------	------------