



Automatiksveatsmask 3M™ Speedglas™ G5-02, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Artikelklass	040

Beskrivning

Utförande:

Automatsveatsarmasken **Speedglas™ G5-02** är utrustad med världens första **böjda båndskyddskassett**. Därtill kan svettfiltret följa huvudets krökta form och på så sätt möjliggöra ett **maximalt bredd synfält** samtidigt med ett **smalt utförande av masken**. Med **Natural Colour-tekniken** och dess utomordentliga färgåtergivningsteknik får du maximal kontroll över ljusbågen under svetsningen. Ett **ljusstyrkesteg på 2,5** möjliggör extra goda siktförhållanden för mellanbearbetning. En användarvänlig meny, appen **3M Connected Equipment**, som hjälper till med rätta inställningar, samt de vanliga premiumutrustningsegenskaperna hos en 3M™ Speedglas™ automatiksveatsarmask avrundar bilden.

Mörka skyddssteg: 8 – 12

Ljussteg: 2,5. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1500 timmar).

Synfält, svetsfilter: 76 × 150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

leveransinnehåll:

Automatsveatsarmask G5-02 inkl. rengöringsduk och förvaringsväska.

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 50 - 1000 ms

Teknisk beskrivning

Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus	50 - 1000 ms
Färg	svart
Produktslag	Svetsmask

Tillbehör

Utvändig täckglassats, 5 delar (rephållfast) G5-02 Typ G5-02	098011 G5-02
Inre täckglaset, 2 delar G5-02 Typ G5-02	098013 G5-02
Fronttäckplåt G5-02 Typ G5-02	098010 G5-02
Bländskyddskassett (inkl. inre och yttre täckglas) G5-02 Typ G5-02	098012 G5-02