

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Effektivt djup T	1,1 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skruvsats förvändskär	269028 26
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	5,2 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Halsbredd L ₄	4 mm
totallängd L	57 mm
ISO-kod hållare	E08X SDQCR/L04
Mittförskjutning L ₃	2,6 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26