

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaftdiameter DS / plattstorlek: 8/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	95 grad
Vändskärsstorlek	3 mm
Skruvsats förvändskär	269028 13
ISO-kod hållare	E08X SCLCR/L03
Huvudängd L_1	26 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	5 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
totallängd L	57 mm
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
Halsbredd L_4	4 mm
Passande vändskär	CC.. 0301..
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 13

269028 13