

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	3 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
ISO-kod hållare	E08X SCLCR/L03
Skaftdiameter D_s	8 mm
totallängd L	57 mm
Skrivsats förvändskär	269028 13
Passande vändskär	CC.. 0301..
Halsbredd L_4	4 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 13

269028 13