

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	2,6 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
Vändskärsstorlek	4 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Effektivt djup T	1,1 mm
ISO-kod hållare	E08X SDQCR/L04
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,2 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Huvudängd L_1	26 mm
Halsbredd L_4	4 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
totallängd L	57 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26