

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaftdiameter DS / plattstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 26
Effektivt djup T	1,5 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	5,6 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Mittförskjutning L_3	3 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	E08X SDUCR/L04
totallängd L	57 mm
Halsbredd L_4	4 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26