

**Garant****Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaftdiameter DS / plattstorlek: 8/04mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Artikelklass	21P

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	26 mm
ISO-kod hållare	E08X SDUCR/L04
Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skruvsats förvändskär	269028 26
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	5,6 mm
Halsbredd $L_4$	4 mm
Passande vändskär	DC.. 04T0..
Effektivt djup T	1,5 mm
totallängd L	57 mm
Mittförskjutning $L_3$	3 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång