

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	26 mm
Skrivsats förvändskär	269028 26
ISO-kod hållare	E08X SVJCR/L05
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L ₃	2 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Halsbredd L ₄	4 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	5,5 mm
totallängd L	57 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26