

**Garant****Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Artikelklass	21P

**Teknisk beskrivning**

Effektivt djup T	3 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
totallängd L	57 mm
ISO-kod hållare	E08X SVXCR/L05
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Inställningsvinkel κ	113 grad
Vändskärsstorlek	5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	9,2 mm
Halsbredd L <sub>4</sub>	6 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Mittförsjutning L <sub>3</sub>	5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26