

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	5,5 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L_3	2 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
totallängd L	57 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
Skruvsats förvändskär	269028 26
Huvudängd L_1	26 mm
ISO-kod hållare	E08X SVJCR/L05
Halsbredd L_4	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26