

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Höger, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	26 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	9,2 mm
totallängd L	57 mm
Halsbredd L ₄	6 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
ISO-kod hållare	E08X SV95CR/L05
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26