

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,2 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Passande vändskär	VC.. 0501..
Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Effektivt djup T	3 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Huvudängd L_1	26 mm
ISO-kod hållare	E08X SV95CR/L05
Mittförskjutning L_3	5 mm
totallängd L	57 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26