

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Halsbredd L ₄	6 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
ISO-kod hållare	E08X SVLCR/L05
Passande vändskär	VC.. 0501..
totallängd L	57 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Effektivt djup T	3 mm
Mittförskjutning L ₃	5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	9,2 mm
Huvudängd L ₁	26 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Vändskärsstorlek	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26