

Garant**Snabbytesborrstänger HM, Vänster, Skaft-Ø DS / Skärstorlek: 8/05mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Artikelklass	21P

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	8 mm
Halsbredd L_4	6 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	3,5 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Huvudängd L_1	26 mm
Mittförskjutning L_3	5,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 26
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	10,2 mm
Passande vändskär	VC.. 0501..
totallängd L	57 mm
ISO-kod hållare	E08X SVVCR/L05
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 26

269028 26