

● INNOVATEST®

Hårdhetsprovare Rockwell FENIX, Typ: 300RS



Beställningsdata

Ordernummer	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Artikelklass	49G

Beskrivning

Utförande:

Rockwell hårdhetsprovare med mycket hög precision. Styv maskinram, även lämplig för krävande verkstadsförhållanden. Stor 6,5 tum industrifärgpekskärm. Lättbegripligt användargränssnitt med interna och externa datalagringsalternativ. Påförande av provlasten i den slutna reglerkretsen (**lastcell, closed loop-system**).

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 och ISO 2039/1.

leveransinnehåll:

Hårdhetsjämförelseplatta HRC med raster. Arbetsklar grundutrustning: Rockwell-kon 120°, upplagsbord plant Ø = 80 mm, Rockwell-kulhållare 1/16 tum. Inklusive fraktförpackning.

OBS!:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din specialist för att kalibrera de laststeg och procedurer som krävs. Ytterligare tillbehör som prismafästen tillgängliga på begäran.

Teknisk beskrivning

förlast provkraft	3; 10 kg
Längd	580 mm

datautgång	USB-2
huvudlast provkraft	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
visning	6,5 tum pekskärm
rockwell-skalar	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal provhöjd	240 mm
betjäning	halvautomatisk
strömförsörjning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
höjd	770 mm
vikt	115 kg
maximal provbredd	250 mm
Bredd	270 mm
provningsförfarande	Rockwell / Super-Rockwell
avläsning	1 HR
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Hårdhetsprovare