



## Eco lettringsformverktyg universal, Skaftmått: 16Xmm



### Beställningsdata

Ordernummer	290041 16X
GTIN	4030741881190
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kan användas konventionellt.

**Kan användas universellt som höger- och vänsterversion.**

#### OBS!:

Centrumhöjden måste ställas in.

### Teknisk beskrivning

skaftbredd	16 mm
för lettringsbredd b	8 mm
för lettrings- $\emptyset$ d <sub>1</sub>	20 mm
för lettringshål- $\emptyset$ d <sub>2</sub>	6 mm
Arbetsområde	10 - 110 mm
skafthöjd	16 mm
Axel	299911 3
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 2×AA

för lettrad profil	RAA 1×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Eco lettringsverktygssats Typ 16	290050 16
----------------------------------	-----------