


Garant UNILINE**UNI Panel, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	955440 M
GTIN	4062406583293
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Smal stolpe av stålplåt, dubbelväggig med på båda sidor perforerad panel \square 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Märkningstavlur finns under nr 955443 –955444. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlur finns under nr 955474.

Teknisk beskrivning

höjd	1565 mm
Bredd	390 mm
Serie	Panel
vikt	31 kg
Djup	440 mm

lyftförmåga	30 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Ställ för perforerad panel