

Garant UNI LINE**UNI Panel, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	955440 S
GTIN	4062406583286
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Smal stolpe av stålplåt, dubbelväggig med på båda sidor perforerad panel \square 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Märkningstavlor finns under nr 955442 –955444. Passande bildsymboler (olika tillämpningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

höjd: 1375 mm

Djup: 380 mm

Bredd: 300 mm

lyftförmåga: 30 kg

vikt: 17 kg

Teknisk beskrivning

Serie	Panel
-------	-------

Djup	380 mm
Bredd	300 mm
höjd	1375 mm
lyftförmåga	30 kg
vikt	17 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Ställ för perforerad panel