

Garant UNI LINE**UNI Panel, Typ: L****Beställningsdata**

Ordernummer	955440 L
GTIN	4062406583309
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Smal stolpe av stålplåt, dubbelväggig med på båda sidor perforerad panel \square 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver i kombination med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Märkningstavlor finns under nr 955443 –955444. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstavlor finns under nr 955474.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	30 kg
Bredd	610 mm
Serie	Panel
vikt	45 kg
höjd	2165 mm

Djup	440 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Ställ för perforerad panel