


Garant UNILINE**UNI Wall stationär, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	955450 M
GTIN	4062406584597
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör för perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning.

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

**OBS!:**

Märkningstillsats finns under nr . 955453. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstillsats finns under nr 955474.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1920 mm
Bredd	600 mm
lyftförmåga	75 kg
invändig bredd	600 mm
Djup	750 mm

Serie	Wall
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Ställ för perforerad panel