

Garant UNI LINE

**Hjulsats till UNI Line 4 delar, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	955459 1
GTIN	4062406584702
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Hjul med  $\varnothing$  125 mm. Idealisk också för ojämnt underlag. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högvärdiga kullager. Med löpyta av polyuretan utan spår, minsta möjliga rullmotstånd och låg körljudnivå. Bärförmåga per hjul 200 kg. Största bärförmåga vid användning av 4 hjul: 600 kg

**leveransinnehåll:**

2 svängbara hjul och 2 svängbara stopphjul med spärrar för hjul och vridkrans. Inklusive fästelement.

**Lackering:**

Förzinkad, kan inte konfigureras.

höjd: 150 mm

höjd: 150 mm

$\varnothing$  hjul: 125 mm

bärförmåga per par: 200 kg

**Teknisk beskrivning**

bärförmåga per par	200 kg
höjd	150 mm
höjd	150 mm
$\varnothing$ hjul	125 mm

Produktslag

Hjul