


Garant UNILINE

UNI Tower stationär H-form, Typ: L**Beställningsdata**

Ordernummer	955461 L
GTIN	4062406584696
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. H-form: 2 sidväggar med tvärpanel i mitten. Hyllplan och dörrar kan monteras på fram- och baksidan. Ingen montering av utdragslådor möjlig.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

Bredd	750 mm
lyftförmåga	150 kg
vikt	92 kg
Serie	Tower
invändig bredd	690 mm
Djup	750 mm
effektivt djup	2 × 255 mm
höjd	1920 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt