


Garant UNILINE

**UNI Tower åkbar U-form, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	955462 M
GTIN	4062406584726
Artikelklass	9GC

**Beskrivning****Utförande:**

Representativt modulärt utlämningssystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system. Kan användas omväxlande och universellt för olika tillämpningar och konfigurationer, t.ex. för 5S-implementering, tillhandahållande av första hjälpen-material, rengöringsmaterial, verktyg, information osv.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler  $\square$  9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Med tillval i form av signaltillsatser i olika färger blir det snabbt synligt i produktionsområdet. Som tillval möjliggör låsbara dörrar säker förvaring. Med 4 svängbara hjul  $\varnothing$  125 mm, 2 med parkeringsbroms. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Montering av utdragslådor möjlig bara för storlek M. Högst 1 utdragslådblock får monteras per Tower.

**Lackering:**

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

**OBS!:**

Tillbehör som tillsatser, bildsymboler, hyllplan, utdragslådor, dörrar och skjuthandtag finns under nr 955474 – 955499.

**Teknisk beskrivning**

höjd	2070 mm
invändig bredd	540 mm
Ø hjul	125 mm
Serie	Tower
Djup	750 mm
vikt	89 kg
Bredd	720 mm
lyftförmåga	150 kg
effektivt djup	510 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt

## Tillbehör

Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Towerstationär U-form Typ M	955460 M