


Garant UNILINE**UNI Wall rullbar, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	955451 M
GTIN	4062406584719
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabil dubbelväggig stolpe av stålplåt, på båda sidor användbara perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör för perforerade paneler och Easyfix krokar och hållare. Stabil antracitfärgad bottenplatta som möjliggör enkel uppställning och förflyttning. Med 4 svängbara hjul Ø 125 mm, 2 med parkeringsbroms.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Märkningstillsats finns under nr . 955453. Passande bildsymboler (olika användningsändamål) för märkningstillsats finns under nr 955474.

Teknisk beskrivning

Bredd	600 mm
höjd	2067 mm
Serie	Wall
Ø hjul	125 mm

invändig bredd	600 mm
Djup	750 mm
lyftförmåga	75 kg
vikt	69 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	Ställ för perforerad panel

Tillbehör

Hjulsats till UNI Line 4 delar Typ 1	955459 1
UNI Wallstationär Typ M	955450 M